

## CM 7350 CoffeePassion

### Καφετιέρα πάγκου

με OneTouch for Two και θερμαινόμενο ράφι φλιτζανιών για τέλεια απόλαυση.



- Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
- Τέλεια αποτελέσματα και έντονο άρωμα καφέ – AromaticSystem
- Αφρόγαλα για εξειδικευμένους καφέδες – Cappuccinatore
- Άνετος καθαρισμός για φροντίδα/συντήρηση – Προγράμματα καθαρισμού
- Ευκολότερη επικοινωνία με τη συσκευή από ποτέ – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516070993 / Αριθμός υλικού: 11025060 / Παλιός αριθμός υλικού: 29735020A

Τύπος και σχεδιασμός κατασκευής	
Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ	•
Χρώμα	Obsidianschwarz
Χαρακτηριστικά άνεσης	
AromaticSystem	•
Προετοιμασία OneTouch	•
Προετοιμασία OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Προγραμματιζόμενα προφίλ χρηστών	10
Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος	•
Επιλέξιμη ρύθμιση μύλου	•
Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού	•
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού	•
Η ποσότητα γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρόγαλου	•
Προγραμματιζόμενη προπαρασκευή	•
TeaTimer	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Λειτουργία εξπέρ	•
Θερμαινόμενη βάση φλιτζανιών	•
MultiLingua	•
Αρ. τύπων κόκκων	1
Αρ. δοχείων κόκκων	1
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Α σε g	500
Χωρητικότητα δοχείων κόκκων, συνολικά σε g	500
Χωρητικότητα δοχείου νερού σε l	2,2
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l	0,7
Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες	16
Χωρητικότητα δίσκου συλλογής	0,8
Εύκολα προσβάσιμα δοχεία	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος έναρξης λειτουργίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος διακοπής λειτουργίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής	•
Αποθήκευση χρόνου σε h	150
Ροφήματα	
Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml	25-250
Ristretto, μονός	•
Ristretto, διπλός	•
Espresso, μονός	•
Espresso, διπλός	•
Καφές, μονός	•
Καφές, διπλός	•
Καφές lungo, μονός	•

## CM 7350 CoffeePassion

Καφετιέρα πάγκου

με OneTouch for Two και θερμαινόμενο ράφι φλιτζανιών για τέλεια απόλαυση.



EAN: 4002516070993 / Αριθμός υλικού: 11025060 / Παλιός αριθμός υλικού: 29735020A

Καφές lungo, διπλός	•
Cappuccino, μονός	•
Cappuccino, διπλός	•
Latte macchiato, μονός	•
Latte macchiato, διπλός	•
Ζεστό γάλα, μονό	•
Latte macchiato, διπλός	•
Αφρόγαλα, μονό	•
Αφρόγαλα, διπλό	•
Espresso macchiato, μονός	•
Espresso macchiato, διπλός	•
Cappuccino italiano, μονός	•
Cappuccino italiano, διπλός	•
Flat white, μονός	•
Flat white, διπλός	•
Café au lait, μονός	•
Café au lait, διπλός	•
Caffè latte, μονός	•
Caffè latte, διπλός	•
Caffè americano, μονός	•
Long black, μονός	•
Ζεστό νερό, μονό	•
Καυτό νερό, μονό	•
Μαύρο τσάι, μονό	•
Τσάι με βότανα, μονό	•
Τσάι με φρούτα, μονό	•
Πράσινο τσάι, μονό	•
Κανάτα καφέ	•
Τσαγιέρα	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας Eco για εξοικονόμηση ενέργειας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,4
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,9
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
<b>Ευκολία στο καθαίρισμα</b>	
Χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων	•
Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος με νερό από το δοχείο νερού	•
Εύχρηστα προγράμματα καθαρισμού	•
Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος	•
ComfortClean	•
Αφαιρούμενες σωληνώσεις γάλακτος	•
Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ	•
<b>Ασφάλεια</b>	
Κλειδίωμα συστήματος	•

## CM 7350 CoffeePassion

Καφετιέρα πάγκου

με OneTouch for Two και θερμαινόμενο ράφι φλιτζανιών για τέλεια απόλαυση.



EAN: 4002516070993 / Αριθμός υλικού: 11025060 / Παλιός αριθμός υλικού: 29735020A

### Τεχνικά στοιχεία

Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	16,0
Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	8,0
Πλάτος συσκευής σε mm	311
Ύψος συσκευής σε mm	397
Βάθος συσκευής σε mm	445
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,45
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,2

### Βασικά αξεσουάρ

Γυάλινο δοχείο γάλακτος	•
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	•
Ταμπλέτες καθαρισμού	•

### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenščina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,