

CM 7750 CoffeeSelect  
Καφετιέρα πάγκου  
με CoffeeSelect και AutoDescale για μέγιστη ευελιξία



- Απόλυτη απόλαυση – CoffeeSelect
- Πλήρως αυτοματοποιημένος καθαρισμός αλάτων – AutoDescale
- Πάντα φρεσκοαλεσμένος καφές – AromaticSystemFresh
- Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
- Ευκολότερη επικοινωνία με τη συσκευή από ποτέ – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516071266 / Αριθμός υλικού: 11025330 / Παλιός αριθμός υλικού: 29775020A

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ	•
Χρώμα	Μαύρο οψιδιανού
Χαρακτηριστικά άνεσης	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Προετοιμασία OneTouch	•
Προετοιμασία OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Προγραμματιζόμενα προφίλ χρηστών	10
Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος	•
Επιλέξιμη ρύθμιση μύλου	•
Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού	•
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού	•
Η ποσότητα γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρόγαλου	•
Προγραμματιζόμενη προπαρασκευή	•
TeaTimer	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	CM Touch
CupSensor	•
Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	8,0
Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	16,0
BrilliantLight	•
Λειτουργία εξπέρ	•
Θερμαινόμενη βάση φλιτζανιών	•
Multilingua	•
Αρ. τύπων κόκκων	3
Αρ. δοχείων κόκκων	3
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Α σε g	150
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Β σε g	210
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ C σε g	180
Χωρητικότητα δοχείων κόκκων, συνολικά σε g	540
Χωρητικότητα δοχείου νερού σε l	2,2
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l	0,7
Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες	16
Χωρητικότητα δίσκου συλλογής	0,8
Εύκολα προσβάσιμα δοχεία	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος έναρξης λειτουργίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος διακοπής λειτουργίας	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής	•
Αποθήκευση χρόνου σε h	150
Ροφήματα	
Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml	25-250
Ristretto, μονός	•

CM 7750 CoffeeSelect  
Καφετιέρα πάγκου  
με CoffeeSelect και AutoDescale για μέγιστη ευελιξία



EAN: 4002516071266 / Αριθμός υλικού: 11025330 / Παλιός αριθμός υλικού: 29775020A

Ristretto, διπλός	•
Espresso, μονός	•
Espresso, διπλός	•
Καφές, μονός	•
Καφές, διπλός	•
Καφές lungo, μονός	•
Καφές lungo, διπλός	•
Cappuccino, μονός	•
Cappuccino, διπλός	•
Latte macchiato, μονός	•
Latte macchiato, διπλός	•
Ζεστό γάλα, μονό	•
Latte macchiato, διπλός	•
Αφρόγαλα, μονό	•
Αφρόγαλα, διπλό	•
Espresso macchiato, μονός	•
Espresso macchiato, διπλός	•
Cappuccino italiano, μονός	•
Cappuccino italiano, διπλός	•
Flat white, μονός	•
Flat white, διπλός	•
Café au lait, μονός	•
Café au lait, διπλός	•
Caffè latte, μονός	•
Caffè latte, διπλός	•
Caffè americano, μονός	•
Long black, μονός	•
Ζεστό νερό, μονό	•
Καυτό νερό, μονό	•
Μαύρο τσάι, μονό	•
Τσάι με βότανα, μονό	•
Τσάι με φρούτα, μονό	•
Πράσινο τσάι, μονό	•
Κανάτα καφέ	•
Τσαγιέρα	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας Eco για εξοικονόμηση ενέργειας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,4
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,9
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Λειτουργία AutoDescale	•
Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος με νερό από το δοχείο νερού	•
Εύχρηστα προγράμματα καθαρισμού	•

CM 7750 CoffeeSelect  
Καφετιέρα πάγκου  
με CoffeeSelect και AutoDescale για μέγιστη ευελιξία



EAN: 4002516071266 / Αριθμός υλικού: 11025330 / Παλιός αριθμός υλικού: 29775020A

Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος	•
ComfortClean	•
Αφαιρούμενες σωληνώσεις γάλακτος	•
Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ	•
<b>Safety</b>	
Κλείδωμα συστήματος	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Πλάτος συσκευής σε mm	311
Ύψος συσκευής σε mm	420
Βάθος συσκευής σε mm	445
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,45
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,2
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Γυάλινο δοχείο γάλακτος	•
Φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων	•
Ταμπλέτες καθαρισμού	•
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,