


## D 600-1750 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



- Απόδοση 100.0 kg/h<sup>1</sup>, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

<sup>1</sup> Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.


EAN: 4002516075592 / Αριθμός υλικού: 11034390 / Παλιός αριθμός υλικού: 53601835D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	600
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	100,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	6,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	52,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	4,82
Ασφάλεια σε A	40
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	55
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2725
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1514
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2825
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1640
Καθαρό βάρος σε kg	1800
Μικτό βάρος σε kg	1830
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 600-1750 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



EAN: 4002516075592 / Αριθμός υλικού: 11034390 / Παλιός αριθμός υλικού: 53601835D

#### Χαρακτηριστικά

Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Ρυθμιστικός καυστήρας με χειριστήριο PLC (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά)	•
Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά)	•
Καλάθι ρούχων	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λείζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•