

D 600-2500 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



- Απόδοση 140.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 2500 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516076025 / Αριθμός υλικού: 11034690 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602535D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	600
Πλάτος εργασίας σε mm	2500
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	140,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	6,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	59,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	4,82
Ασφάλεια σε A	40
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	60
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3475
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1514
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3575
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1640
Καθαρό βάρος σε kg	2400
Μικτό βάρος σε kg	2430
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 600-2500 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



EAN: 4002516076025 / Αριθμός υλικού: 11034690 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602535D

Χαρακτηριστικά

Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Ρυθμιστικός καυστήρας με χειριστήριο PLC (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

Επιλογές σύνδεσης

Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•