

D 600-2200 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με εξαγωγή ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2200 mm



EAN: 4002516076070 / Αριθμός υλικού: 11034740 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602205D

- Απόδοση 126.0 kg/h¹, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 2200 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

¹ Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφανισμού και την εμπειρία του χειριστή.

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	600
Πλάτος εργασίας σε mm	2200
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	126,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	6,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	45,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	49,82
Ασφάλεια σε A	80
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	90
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3175
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1514
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3275
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1640
Καθαρό βάρος σε kg	2200
Μικτό βάρος σε kg	2230
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 600-2200 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με εξαγωγή ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2200 mm



EAN: 4002516076070 / Αριθμός υλικού: 11034740 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602205D

Χαρακτηριστικά

Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά)	•
Κιτ υγραερίου (προαιρετικά)	•
Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά)	•
Ρυθμιστικός καυστήρας με χειριστήριο PLC (προαιρετικά)	•
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποθοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά)	•
Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά)	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λείζερ	•
Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)	•
Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

Επιλογές σύνδεσης

Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•