


## D 600-3000 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.



EAN: 4002516076094 / Αριθμός υλικού: 11034760 / Παλιός αριθμός υλικού: 53603005D

- Απόδοση 160.0 kg/h<sup>1</sup>, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 3000 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής


<sup>1</sup> Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφανισμού και την εμπειρία του χειριστή.

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	600
Πλάτος εργασίας σε mm	3000
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	160,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	6,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	60,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	64,82
Ασφάλεια σε A	100
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	100
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3975
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1514
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	4075
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1640
Καθαρό βάρος σε kg	2600
Μικτό βάρος σε kg	2630
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 600-3000 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.



EAN: 4002516076094 / Αριθμός υλικού: 11034760 / Παλιός αριθμός υλικού: 53603005D

#### Χαρακτηριστικά

Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) •

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών •

Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) •

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) •

Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) •

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων •

Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά) •

Καλάθι ρούχων •

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) •

Κάλυμμα •

Λειτουργία παύσης •

Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά) •

Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ •

Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) •

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης •

Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά) •

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής •

#### Επιλογές σύνδεσης

Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) •

#### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE •