

## D 600-1750 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



- Απόδοση 90.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφανισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516076117 / Αριθμός υλικού: 11034780 / Παλιός αριθμός υλικού: 53601845D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής                                      |   |
|--|---|
| Τύπος κατασκευής   | Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω |
| Εύρος  | Επαγγελματικό   |
| Εξωτερικό περίβλημα  | Σκούρο γκρι   |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm  | 600   |
| Πλάτος εργασίας σε mm  | 1750  |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος   | Ατσάλι (LACO)   |
| Επένδυση   | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια    |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου   | Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα  |
| Εφαρμογή   |   |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας                | •   |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία         | •   |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια                              | •   |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία   | •   |
| Στοιχεία απόδοσης  |   |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 90,0  |
| Στοιχεία ελέγχου   |   |
| Σύστημα χειρισμού  | Περιστροφικό χειριστήριο  |
| Οθόνη αφής (προαιρετικά)   | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)                     |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό             | 1,5   |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό              | 6,5   |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης                                 | •   |
| Βασική ηλεκτρική παροχή  |   |
| Τύπος θέρμανσης  | Ατμός   |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση  | 3N AC 400-440V 50HZ   |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                      | 2,62  |
| Ασφάλεια σε A  | 40  |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά)                                       | •   |
| Διαστάσεις και βάρος   |   |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm                                  | 1414  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm                                | 2725  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm                                 | 1945  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm                            | 1514  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm                          | 2825  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm                           | 1640  |
| Καθαρό βάρος σε kg   | 1800  |
| Μικτό βάρος σε kg  | 1830  |
| Δεδομένα εκπομπών  |   |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας                  | 70 dB(A) re 20 µPa  |
| Χαρακτηριστικά   |   |
| Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)                | •   |
| Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών                                 | •   |
| Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)  | •   |

D 600-1750 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



EAN: 4002516076117 / Αριθμός υλικού: 11034780 / Παλιός αριθμός υλικού: 53601845D

|   |   |
|---|---|
| Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) | • |
| Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά)                      | • |
| Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)                              | • |
| Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)                         | • |
| Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων   | • |
| Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά)                           | • |
| Καλάθι ρούχων   | • |
| Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)                         | • |
| Κάλυμμα   | • |
| Λειτουργία παύσης   | • |
| Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)                        | • |
| Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ                                | • |
| Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης                                     | • |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής                                       | • |
| <b>Επιλογές σύνδεσης</b>  |   |
| Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)                                    | • |
| Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)   | • |
| <b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>                                |   |
| CE  | • |