

D 600-2000 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2000 mm.



- Απόδοση 98.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 2000 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτων και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516076124 / Αριθμός υλικού: 11034790 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602045D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	600
Πλάτος εργασίας σε mm	2000
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	98,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	6,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,62
Ασφάλεια σε A	40
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2975
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1945
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1514
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3075
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1640
Καθαρό βάρος σε kg	2000
Μικτό βάρος σε kg	2030
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 µPa
Χαρακτηριστικά	
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•

D 600-2000 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2000 mm.



EAN: 4002516076124 / Αριθμός υλικού: 11034790 / Παλιός αριθμός υλικού: 53602045D

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά)	•
Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά)	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•