

LAC/NOMEX002

2 στρώσεις επένδυσης τσόχας με ίνες NOMEX

Για τέλειο σιδέρωμα με τα επαγγελματικά σιδερωτήρια D 600 και D 800



- Ανθεκτική επένδυση στο επάνω μέρος
- Συνιστάται για θερμοκρασίες άνω των 180°C
- Συνιστάται για πίεση ατμού άνω των 10 bar
- Κατάλληλο για τα D 600 και D 800

EAN: 4002516102397 / Αριθμός υλικού: 11034840 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535028D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Σιδερωτήρια

•

Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος

D 600-1750

•

D 600-2000

•

D 600-2200

•

D 600-2500

•

D 600-3000

•

D 600-3300

•

D 800-1300

•

D 800-1750

•

D 800-2000

•

D 800-2200

•

D 800-2500

•

D 800-3000

•

D 800-3300

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

10

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

3300

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

500

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

10

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

3300

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

500