


LAC/PEDAL/800

Ποδοδιακόπτης

Για διακοπή μάντων και κυλίνδρου με ποδοδιακόπτη στα μοντέλα D 600 και D 800.



- Για γρήγορες διορθωτικές ενέργειες κατά την τροφοδοσία ιματισμού
- Για ασφάλεια και άνεση κατά τη χρήση του σιδερωτηρίου
- Κατάλληλο για τα D 600 και D 800

EAN: 4002516075936 / Αριθμός υλικού: 11034850 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535029D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ποδοδιακόπτης	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00