

LAC/SPEED60

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα σιδερωτηρίου

Για μεγαλύτερη ισχύ – ταχύτητα κυλίνδρου έως και 14 m ανά λεπτό.

SPEED



- Επιλογή ταχύτητας μεταξύ 1,5 και 14 m/min.

EAN: 4002516075943 / Αριθμός υλικού: 11034860 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535030D

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--------------------------------|------|
| Σιδερωτήρια | • |
| Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος | |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Άλλα εξαρτήματα | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Καθαρό βάρος [kg] | 2,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 2,00 |