

LAC/SPEED80

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα σιδερωτηρίου

Για μεγαλύτερη ισχύ – ταχύτητα κυλίνδρου έως και 16 m ανά λεπτό.

# SPEED

- Επιλογή ταχύτητας μεταξύ 3 και 16 m/min.
- Κατάλληλο για το D 800

EAN: 4002516075950 / Αριθμός υλικού: 11034870 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535031D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Σιδερωτήρια	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	10
Καθαρό βάρος [kg]	2,00
Μικτό βάρος σε kg	2,00