

## LAC/SCRAPSURV

Παρακολούθηση ελασμάτων ιματισμού

Για τον εντοπισμό τυχόν μπλοκαρίσματος αν δεν έχει εισαχθεί σωστά ο ιματισμός.



- Σταματά τον κύλινδρο σε περίπτωση αστοχίας εισαγωγής ιματισμού
- Αποτρέπει τη φθορά στο επάνω υπόστρωμα και στο ύφασμα
- Κατάλληλο για τα D 600 και D 800

EAN: 4002516075981 / Αριθμός υλικού: 11034930 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535034D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Καθαρό βάρος [kg]	1,00
Μικτό βάρος σε kg	1,00