


LAC/MURAAL/800

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού

Για αυτόματη αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού στην πλευρά φόρτωσης



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας
- Εναλλαγή μεταξύ εξόδου ιματισμού μπροστά/πίσω ανά πάσα στιγμή
- Ενδείκνυται ιδίως για μικρά αντικείμενα
- Δυνατότητα χειρισμού του σιδερωτηρίου από ένα και μόνο άτομο
- Κατάλληλο για τα D 500 έως D 800

EAN: 4002516076001 / Αριθμός υλικού: 11034980 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535036D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Σιδερωτήρια	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Καθαρό βάρος [kg]	5,00
Μικτό βάρος σε kg	5,00