


LAC/FRQFEED

Συγχρονισμένοι ιμάντες εισαγωγής

Για συγχρονισμένη τροφοδοσία ιματισμού στο επαγγελματικό σιδερωτήριο



- Τέλεια τροφοδοσία ιματισμού για άψογο αποτέλεσμα χωρίς τσαλάκωμα
- Κατάλληλο για χρήση μόνο με LAC/LONGFEED 50 ή 80
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με LAC/EASY

EAN: 4002516076216 / Αριθμός υλικού: 11034990 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535037D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	50,00
Μικτό βάρος σε kg	50,00