


LAC/SUCTIONFEED

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με αναρρόφηση

Για ακριβή τροφοδοσία ιματισμού στο σιδερωτήριο.



- Μεγαλύτερη απόδοση χάρη στην αποτελεσματική τροφοδοσία ιματισμού
- Η λειτουργία αναρρόφησης δεν αφήνει τα υφάσματα να γλιστρήσουν
- Κατάλληλο για τα D 600 και D 800

EAN: 4002516076223 / Αριθμός υλικού: 11035000 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535038D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	50,00
Μικτό βάρος σε kg	50,00