

A 306/1

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.



- Κατάλληλο για 4 κυλίνδρους μέτρησης 1-2 λίτρων, ψηλούς
- Κατάλληλο για 2 κυλίνδρους μέτρ. 1-2 λίτρων, κοντούς και 2 ψηλούς
- Επιφάνειες επαφής με κάλυψη από πλαστικό
- Κύλ. μέτρησης αφαιρ. ακόμα και όταν η μον. είναι μέσα στη συσκ.
- Μέγιστο μήκος κυλίνδρων μέτρησης: 500 mm
- Έως και 2 μονάδες μόνο για χρήση στο κάτω κάλυπτρο A 150

EAN: 4002516076254 / Αριθμός υλικού: 11035210 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630601D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο/μονάδα για ογκομετρικό κύλινδρο	•
Μονάδα για ογκώδη γυάλινα είδη εργαστηρίου	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο, Λευκό
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία κυλίνδρων μέτρησης	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Κύλινδροι μέτρησης [πλήθος]	4
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	418
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	471
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	2,10
Μικτό βάρος σε kg	3,10