

## D 800-1750 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



EAN: 4002516076360 / Αριθμός υλικού: 11035240 / Παλιός αριθμός υλικού: 53801805D

- Απόδοση 152.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 800 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής


\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφανισμού και την εμπειρία του χειριστή.

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	800
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	152,0
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	3,0
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	12,0
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	60,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	66,32
Ασφάλεια σε A	100
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Φορέας θερμότητας	
Αντλία κυκλοφορίας λαδιού	•
Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα	95
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1615
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	3000
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	2115
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1900
Καθαρό βάρος σε kg	2000
Μικτό βάρος σε kg	2030
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa

D 800-1750 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.



EAN: 4002516076360 / Αριθμός υλικού: 11035240 / Παλιός αριθμός υλικού: 53801805D

#### Χαρακτηριστικά

Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) •

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών •

Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) •

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) •

Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) •

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων •

Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά) •

Καλάθι ρούχων •

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) •

Κάλυμμα •

Λειτουργία παύσης •

Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ •

Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) •

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης •

Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά) •

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής •

#### Επιλογές σύνδεσης

Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) •

#### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE •