

## D 800-2200 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με εξαγωγή ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2200 mm



EAN: 4002516076384 / Αριθμός υλικού: 11035260 / Παλιός αριθμός υλικού: 53802205D

- Απόδοση 186.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 800 mm, πλάτος εργασίας 2200 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτων και την εμπειρία του χειριστή.

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής                                      |   |
|--|---|
| Τύπος κατασκευής   | Πλευρά ακάθαρτου υφαισίμου μπροστά, πλευρά καθαρού υφαισίμου πίσω |
| Εύρος  | Επαγγελματικό   |
| Εξωτερικό περίβλημα  | Σκούρο γκρι   |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm  | 800   |
| Πλάτος εργασίας σε mm  | 2200  |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος   | Ατσάλι (LACO)   |
| Επένδυση   | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια    |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου   | Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα  |
| Εφαρμογή   |   |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας                | •   |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία         | •   |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια                              | •   |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία   | •   |
| Στοιχεία απόδοσης  |   |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 186,0   |
| Στοιχεία ελέγχου   |   |
| Σύστημα χειρισμού  | Περιστροφικό χειριστήριο  |
| Οθόνη αφής (προαιρετικά)   | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)                     |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό             | 3,0   |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό              | 12,0  |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης                                 | •   |
| Βασική ηλεκτρική παροχή  |   |
| Τύπος θέρμανσης  | Ηλεκτρική   |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση  | 3N AC 400-440V 50HZ   |
| Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW                                  | 60,00   |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                      | 66,32   |
| Ασφάλεια σε A  | 100   |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά)                                       | •   |
| Φορέας θερμότητας  |   |
| Αντλία κυκλοφορίας λαδιού  | •   |
| Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα                                     | 95  |
| Διαστάσεις και βάρος   |   |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm                                  | 1615  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm                                | 3440  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm                                 | 2115  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm                            | 1700  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm                          | 3500  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm                           | 1900  |
| Καθαρό βάρος σε kg   | 2600  |
| Μικτό βάρος σε kg  | 2630  |
| Δεδομένα εκπομπών  |   |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας                  | 70 dB(A) re 20 µPa  |

D 800-2200 [EL] LACO

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

με εξαγωγή ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2200 mm



EAN: 4002516076384 / Αριθμός υλικού: 11035260 / Παλιός αριθμός υλικού: 53802205D

#### Χαρακτηριστικά

Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) •

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών •

Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) •

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) •

Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) •

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων •

Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά) •

Καλάθι ρούχων •

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) •

Κάλυμμα •

Λειτουργία παύσης •

Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ •

Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) •

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης •

Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά) •

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής •

#### Επιλογές σύνδεσης

Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) •

Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) •

#### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE •