


D 800-2500 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



- Απόδοση 180.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 800 mm, πλάτος εργασίας 2500 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφανισμού και την εμπειρία του χειριστή.


EAN: 4002516076469 / Αριθμός υλικού: 11035380 / Παλιός αριθμός υλικού: 53802545D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|---|
| Τύπος κατασκευής | Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω |
| Εύρος | Επαγγελματικό |
| Εξωτερικό περίβλημα | Σκούρο γκρι |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm | 800 |
| Πλάτος εργασίας σε mm | 2500 |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος | Ατσάλι (LACO) |
| Επένδυση | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου | Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα |
| Εφαρμογή | |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας | • |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 180,0 |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Σύστημα χειρισμού | Περιστροφικό χειριστήριο |
| Οθόνη αφής (προαιρετικά) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 3,0 |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 12,0 |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Τύπος θέρμανσης | Ατμός |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,30 |
| Ασφάλεια σε A | 40 |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά) | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1615 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 3740 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 2115 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1700 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 3800 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1900 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 2800 |
| Μικτό βάρος σε kg | 2830 |
| Δεδομένα εκπομπών | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Χαρακτηριστικά | |
| Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών | • |
| Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) | • |

D 800-2500 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 2500 mm.



EAN: 4002516076469 / Αριθμός υλικού: 11035380 / Παλιός αριθμός υλικού: 53802545D

| | |
|---|---|
| Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) | • |
| Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) | • |
| Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων | • |
| Καλάθι ρούχων | • |
| Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Κάλυμμα | • |
| Λειτουργία παύσης | • |
| Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ | • |
| Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης | • |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής | • |
| Επιλογές σύνδεσης | |
| Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) | • |
| Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα | |
| CE | • |