

## D 800-3300 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3300 mm.



- Απόδοση 225.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 800 mm, πλάτος εργασίας 3300 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λείζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516076483 / Αριθμός υλικού: 11035400 / Παλιός αριθμός υλικού: 53803345D

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	800
Πλάτος εργασίας σε mm	3300
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	225,0
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	3,0
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	12,0
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400-440V 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30
Ασφάλεια σε A	40
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1615
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	4540
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	2115
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	4600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1900
Καθαρό βάρος σε kg	3400
Μικτό βάρος σε kg	3430
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•

## D 800-3300 [S] LACO

Σιδερωτήριο ατμού

με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3300 mm.



EAN: 4002516076483 / Αριθμός υλικού: 11035400 / Παλιός αριθμός υλικού: 53803345D

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά)	•
Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά)	•
Καλάθι ρούχων	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•