

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Επαγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ., με βαλβίδα αποχέτευσης
σχεδιασμένο για ανάγκες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Φορτίο 6.0 kg.



- Όγκος κάδου 57 l, φορτίο 6.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απaráμιλλη ποιότητα Miele
- Πίνακας πρόσοψης με σύμβολα και περιστροφικό επιλογή – M Select
- Σχολαστικός καθαρισμός – ειδικά προγράμματα για σφουγγαρ., πανιά
- Βέλτιστη απομάκρυνση βρομιάς – πατενταρισμένο προστύψιμο*

* Πατέντα: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516093336 / Αριθμός υλικού: 11049750 / Παλιός αριθμός υλικού: 51506261D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	6,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	57
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	300
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Σύγχρονος κινητήρας χωρίς συντήρηση	•
Κυψελωτός κάδος με διάτρητο πίσω μέρος	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων

•

Στοιχεία απόδοσης

Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	8,70
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,17
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,06
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	52,0
Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	70,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	1,00
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	1,40
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	59
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	49,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,36
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	49
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	52
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	50
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	20
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1400
Συντελεστής g	535

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Select
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	96
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Επαγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ., με βαλβίδα αποχέτευσης
σχεδιασμένο για ανάγκες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Φορτίο 6.0 kg.



EAN: 4002516093336 / Αριθμός υλικού: 11049750 / Παλιός αριθμός υλικού: 51506261D

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή

Δοσομέτρηση

Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Ευέλικτος προσαρμογέας δοσομέτρησης (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	6

Αισθητήρας κενού

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	2N~ 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	4,60
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	4,80
Ασφάλεια σε A	16

Πιθανή παραλλαγή τάσης 1

Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,30
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,50
Ασφάλεια σε A	16

Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	714
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	768
Καθαρό βάρος σε kg	99,0
Μικτό βάρος σε kg	104
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	2820

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,00

Χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισοροπίας	•
Επαγγελματικά αμορτισέρ	•
Ανθεκτική στη φθορά ανοξείδωτη φλάντζα	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
EcoSpeed	•
Αποτελεσματική τεχνολογία πτερυγίου κάδου	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Επαγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ., με βαλβίδα αποχέτευσης
 σχεδιασμένο για ανάγκες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Φορτίο 6.0 kg.



EAN: 4002516093336 / Αριθμός υλικού: 11049750 / Παλιός αριθμός υλικού: 51506261D

Θύρα επικοινωνίας	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
Επιλογές σύνδεσης	
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•
Χωρητικότητες	
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	31
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	27
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	50
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	35
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•