

## PDR 507 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.  
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 37 min.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 7.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απαράμιλη ποιότητα Miele
- Πίνακας πρόσοψης με σύμβολα και περιστροφικό επιλογέα – M Select
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

C

EAN: 4002516086383 / Αριθμός υλικού: 11050500 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52507352D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	7,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Nai
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	5,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,42
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	37
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	37
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	32

## PDR 507 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.  
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 37 min.



EAN: 4002516086383 / Αριθμός υλικού: 11050500 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52507352D

### Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Select
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμ. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προσδόου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•

### Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N~ 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	10

### Πιθανή παραλλαγή τάσης 1

Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~ 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,99
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,24
Ασφάλεια σε A	16

### Πιθανή παραλλαγή τάσης 2

Ηλεκτρολογική σύνδεση	3~ 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	16

### Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	717
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	49,0
Μικτό βάρος σε kg	55
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	920

### Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 µPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	0,76

### Χαρακτηριστικά

Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Άδονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

## PDR 507 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.  
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 37 min.



EAN: 4002516086383 / Αριθμός υλικού: 11050500 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52507352D

### Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ενεργειακή κλάση	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	546
Επίπεδο θορύβου σε dB(a), στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	66
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	48
Πώς λειτουργεί	Με εξαερισμό
Φορτίο σε kg	7,0
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Μονάδα LAN/WiFi (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•