

## PDR 507 HP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 7.0 kg.



- Όγκος κάδου ??, Φορτίο??
- 50% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα στεγνωτήρια με εξαγωγή αέρα\*
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απαραίτητη ποιότητα Miele
- Πίνακας πρόσοψης με σύμβολα και περιστροφικό επιλογή – M Select
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

\* Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ενέργεια από ένα ηλεκτρικά θερμαινόμενο στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα.

**A++**

EAN: 4002516087427 / Αριθμός υλικού: 11050520 / Παλιός αριθμός υλικού: 52507151D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	7,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Αντλία θερμού αέρα
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	2,70
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,17
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	67
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	67
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	57
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select

## PDR 507 HP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Αριθμός υλικού: 11050520 / Παλιός αριθμός υλικού: 52507151D

Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμ. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμότητας αέρα
Ηλεκτρολογική σύνδεση	220-240V~ 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,44
Ασφάλεια σε A	10
Παρέχεται με βύσμα	•
<b>Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	777
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	68,5
Μικτό βάρος σε kg	74
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	920
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,60
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών στην πόρτα	•
Σύστημα φίλτρου εναλλάκτη θερμότητας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία απαλού στεγνώματος	•
Αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ενεργειακή κλάση	A++
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	212
Επίπεδο θορύβου σε dB(a), στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	67
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	92
Πώς λειτουργεί	Συμπυκνωτής
Φορτίο σε kg	7,0

## PDR 507 HP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες  
πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Αριθμός υλικού: 11050520 / Παλιός αριθμός υλικού: 52507151D

Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου	•
Ερμητικά στεγανό σύστημα	•
Ψυκτικό	R134a
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,61
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε kg CO2e	1430
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης συσκευής σε kg CO2e	872,00
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Μονάδα LAN/WiFi (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•