

PWM 907 [EL DP-1]

Επαγγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευς.
και ειδικά προγράμματα συγκεκριμένων απαιτήσεων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 49 min.



- Όγκος κάδου 64 l, φορτίο 7.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απaráμιλλη ποιότητα Miele
- 22% μικρότερη κατανάλωση νερού και 28% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*
- Έγχρωμη οθόνη αφής για μέγιστη άνεση χρήσης – M Touch Flex
- Σίγουρη συνδεσιμότητα μέσω WiFi

* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516087489 / Αριθμός υλικού: 11050620 / Παλιός αριθμός υλικού: 51907351D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	7,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	64
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	300
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Σύγχρονος κινητήρας χωρίς συντήρηση	•
Κυψελωτός κάδος με διάτρητο πίσω μέρος από ανοξείδωτο χάλυβα	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για ξενοδοχεία και εστιατόρια	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περίθαλψης	•

Στοιχεία απόδοσης

Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	7,00
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,14
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	6,60
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,06
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	49,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	0,98
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	59
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	46,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,44

PWM 907 [EL DP-1]

Επαγγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευς.
και ειδικά προγράμματα συγκεκριμένων απαιτήσεων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 49 min.



EAN: 4002516087489 / Αριθμός υλικού: 11050620 / Παλιός αριθμός υλικού: 51907351D

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	49
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	45
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1600
Συντελεστής g	704
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	96
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
CapDosing	•
Ευέλικτος προσαρμογέας δοσομέτρησης (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	6
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	2N~ 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	5,30
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	5,50
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,65
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,85
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ. 3/4"
Αντλία αποχέτευσης	DN 22
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	714
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	768
Καθαρό βάρος σε kg	101,0
Μικτό βάρος σε kg	105

PWM 907 [EL DP-1]

Επαγγ. πλυντ. ρούχων, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευς.
και ειδικά προγράμματα συγκεκριμένων απαιτήσεων. Χωρητικότητα 7.0 kg σε 49 min.



ΕΑΝ: 4002516087489 / Αριθμός υλικού: 11050620 / Παλιός αριθμός υλικού: 51907351D

Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	2820
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,00
Χαρακτηριστικά	
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Επαγγελματικά αμορτισέρ	•
Ανθεκτική στη φθορά ανοξείδωτη φλάντζα	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
EcoSpeed	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος	•
Αποτελεσματική τεχνολογία πτερυγίου κάδου	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Φωτισμός κάδου με LED, κλάση 1	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Μονάδα LAN/WiFi (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μχ. 2006/42/EK	•