

A 840

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 130 mm, 1 είδος.



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Συσκευασία με 1 ακροφύσιο
- Ιδανικό για αντικείμενα με διάμετρο λαιμού 12 mm έως 85 mm
- Διάμετρος καπακιού στο πάνω μέρος: 11 mm

EAN: 4002516188742 / Αριθμός υλικού: 11056100 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684000D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	92
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	86
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικτό βάρος σε kg	0,06