

A 844

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 1 είδος.



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Συσκευασία με 1 ακροφύσιο

EAN: 4002516188780 / Αριθμός υλικού: 11056600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	40
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	65
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	118
Καθαρό βάρος σε kg	0,01
Μικτό βάρος σε kg	0,03