

A 300/2

Μονάδα έγχυσης

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφ.

EAN: 4002516087632 / Αριθμός υλικού: 11056770 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630002D



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Μονάδα χωρίς ακροφύσια εγχυτήρων – εξοπλισμός για εξατομ. ανάγκες
- Για έως 8 ακροφύσια εγχυτήρων
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστήματα ακροφυσίων 118 mm στο πλάτος, 118 mm στο βάθος
- Κατάλληλο ειδικά για τις μονάδες A 840 και A 841 (διάμετρος ακροφυσίου 6 mm)

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	8
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	72
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	133
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	479
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	0,56
Μικτό βάρος σε kg	1,64