


A 302/2

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 32 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlengeyer και στρ. φιάλ.
- Μονάδα χωρίς ακροφύσια εγχυτήρων – εξοπλ. για εξατομ. ανάγκες
- Για έως 32 ακροφύσια εγχυτήρων
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστάματα ακροφυσίων 60 mm στο πλάτος, 57 mm στο βάθος
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για A 844 και A 845 (διάμετρος ακροφυσίου 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Αριθμός υλικού: 11056790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630202D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	32
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	72
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	479
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	1,09
Μικτό βάρος σε kg	2,16