

LAC/CRATE/800

Συσκευασία ξύλινου κιβωτίου

Για επαγγελματικά σιδερωτήρια D 600/M 800 mm, για ασφαλή μεταφορά.



EAN: 4002516094685 / Αριθμός υλικού: 11081110 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535040D

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--|--------|
| Σιδερωτήρια | • |
| Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος | |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Άλλα εξαρτήματα | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 1350 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 3450 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 1500 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1350 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 3450 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1500 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 400,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 400,00 |