

PTD 703 [WES DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank

με σύντομους κύκλους - ενσωματωμένα δοχεία απορρυπαντικού και αποσκληρυντικό.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού: ??πιάτα/ώρα
- Εύκολη και ευέλικτη λειτουργία – οθόνη αφής
- Οικονομία και αποδοτικότητα – 2.00 l κατανάλωση νερού μόνο* ανά κύκλο
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Τέλεια ενσωμάτωση – Κατάλληλο για εγκατάσταση σε σειρά επίπλων

* Η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται στο πρόγραμμα ECO. Η κατανάλωση νερού εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

EAN: 4002516104353 / Αριθμός υλικού: 11097750 / Παλιός αριθμός υλικού: 61070307D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο
Εύρος	Επαγγελματικό
Σύστημα πλύσης	Συσκευή εμπρόσθιας φόρτωσης με σύστημα tank
Αριθμός επιπέδων	1
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Ανοξείδωτο
Πίσω τοίχωμα	Πλαστικό
Χωρητικότητα δεξαμενής σε l	15,3
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για εστιατόρια fast food	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	200
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε sec.	55
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	90
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	1188
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	66
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	250000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Ηλεκτρονικοί χειρισμοί
Επιλογή προγράμματος	Πλήρης οθόνη αφής
Διακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αναμονής	•
Προγράμματα πλύσης [πλήθος]	3
Χρωματιστή ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Θερμαντική ισχύς δεξαμενής σε kW	1,80
Θερμαντική ισχύς βραστήρα σε kW	4,90
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,90
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3 AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00

PTD 703 [WES DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank

με σύντομους κύκλους - ενσωματωμένα δοχεία απορρυπαντικού και αποσκληρυντικό.



EAN: 4002516104353 / Αριθμός υλικού: 11097750 / Παλιός αριθμός υλικού: 61070307D

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	5,00
Ασφάλεια σε A	20
Πιθανή παραλλαγή τάσης 2	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,00
Ασφάλεια σε A	10
Πιθανή παραλλαγή τάσης 3	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3 AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,30
Ασφάλεια σε A	25
Πιθανή παραλλαγή τάσης 4	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 220-240V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,60
Ασφάλεια σε A	13
Πιθανή παραλλαγή τάσης 5	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 220-240V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,20
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 6	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 220-240V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	4,20
Ασφάλεια σε A	20
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	1,00-6,00
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	60
Αντλία booster	•
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	0,53
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	2,00
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Μέγιστη ρύθμιση ύψους σε mm	35,00
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	637
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	870
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	667
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	404
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	510
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος σε mm	568
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	328
Καθαρό βάρος [kg]	69
Μικτό βάρος σε kg	79
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	790

PTD 703 [WES DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank

με σύντομους κύκλους - ενσωματωμένα δοχεία απορρυπαντικού και αποσκληρυντικό.



EAN: 4002516104353 / Αριθμός υλικού: 11097750 / Παλιός αριθμός υλικού: 61070307D

Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	55 dB(A) re 20 μPa
Προγράμματα	
Πρόγραμμα για ελαφρώς λερωμένα	•
Πρόγραμμα για κανονικά λερωμένα	•
Πρόγραμμα για πολύ λερωμένα	•
Επιπλέον επιλογές προγραμμάτων	•
Για συγκεκριμένο τύπο ρούχων	•
Αυτοκαθαρισμός	•
Αφαλάτωση	•
Σχεδιασμός κάμιστρων	
Χωρίς κάμιστρα	•
Χαρακτηριστικά	
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για λαμπρυντικό	•
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•
Εσωτερικά δοχεία απορρυπαντικού	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Ανοξείδωτη πλάτη με προστασία από εκτινασόμενα υγρά, κλάσης IPX5 (προαιρετική)	•
Έλεγχος όλων των βραχιόνων ψεκασμού	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία πλύσης	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος ξεβγάλματος	•
Δείκτης θερμοκρασίας για δεξαμενή και βραστήρα	•
Θάλαμος υγιεινής πλύσης δοχείων	•
Σύστημα περιστρεφόμενου ψεκασμού (επάνω και κάτω)	•
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σωλήνες αναρρόφησης για εξωτερικά δοχεία μέσω [πλήθος]	0
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•