

H 7264 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Ιδιαίτ. αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα



EAN: 4002516132486 / Αριθμός υλικού: 11104190 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726424D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα	Μαύρο obsidian
VitroLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•

H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516132486 / Αριθμός υλικού: 11104190 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726424D

Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
Σωλήνας αναρρόφησης για άντληση νερού	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30–300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 596 x 568
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	568
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Ράγες FlexiClip με PerfectClean HFC 71	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516132486 / Αριθμός υλικού: 11104190 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726424D

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7264 B

Φούρνος


ομοίομορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing


H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings