

H 7264 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Ιδιαίτ. αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132509 / Αριθμός υλικού: 11104210 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726444D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ανοξειδωτο CleanSteel
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20

H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516132509 / Αριθμός υλικού: 11104210 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726444D

<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30-300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Ρηχό ταψί με PerfectClean	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean	1
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip με PerfectClean	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516132509 / Αριθμός υλικού: 11104210 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726444D

#### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

H 7264 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/1P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7264 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings