

## H 7440 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμ. με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Εύκολο καθάρισμα – θάλαμος με PerfectClean και σαγρέ επιφάνεια
- Γρήγορα και πιο συνεπή αποτελέσματα – γρήγορα και προσεκτικά
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Αποκτ. ό,τι θέλετε εύκολα – Πλήκτρο Quick MW και Popcorn

EAN: 4002516132639 / Αριθμός υλικού: 11104350 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744046D

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Χρώμα συσκευής	Ανοξειδωτο CleanSteel
<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενος φούρνος combi με μικροκύματα	•
PureLine	•
<b>Χαρακτηριστικά άνεσης</b>	
Quick & Gentle	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα	•
Μικροκύματα με αυτόματο ψήσιμο	•
Μικροκύματα + Γκριλ	•
Μικροκύματα + Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Λειτουργία ποπκόρν	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Συνιστώμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5

## H 7440 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



EAN: 4002516132639 / Αριθμός υλικού: 11104350 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744046D

Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Όνομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Ανοξειδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	43
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	3
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30-250
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	250
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	36,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,70
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Γυάλινο ταψί	1

H 7440 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους  
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



EAN: 4002516132639 / Αριθμός υλικού: 11104350 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744046D


#### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,

## H 7440 BM


Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings