

APLW 000

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων εργαστηριακών σκευών στα επάνω επίπεδα.



- Με 1 ενσωματωμένο βραχίονα ψεκασμού
- Για τη στερέωση ένθετων
- Διάκενο: 484 x 525 mm

EAN: 4002516115281 / Αριθμός υλικού: 11104470 / Παλιός αριθμός υλικού: 69300000D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Πάνω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	532
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	610
Καθαρό βάρος σε kg	4,30
Μικτό βάρος σε kg	6,07