


APLW 002

Κινητό κάλυπτρο

για βέλτιστη φόρτωση μεγάλων γυάλινων εργαστηριακών σκευών, 5 και 10 l.

EAN: 4002516115304 / Αριθμός υλικού: 11104490 / Παλιός αριθμός υλικού: 69300200D



- Με έως 5 ακροφύσια
- Για τη στερέωση έως 4 φιαλών, μέγ. Ø 240 mm
- Για τη στερέωση έως 5 φιαλών, μέγ. Ø 190 mm

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάλυπτρο εγχυτήρων	•
Μονάδα για ογκώδη γυάλινα είδη εργαστηρίου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Φιάλες [πλήθος]	5
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	413
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	582
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	580
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	565
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	615
Καθαρό βάρος σε kg	5,94
Μικτό βάρος σε kg	8,49