

APLW 005

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 56 πιπετών.



- Για τη στερέωση έως 56 πιπετών διαγωνίως

EAN: 4002516115434 / Αριθμός υλικού: 11104520 / Παλιός αριθμός υλικού: 69300500D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για πιπέτες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Πιπέτες [πλήθος]	56
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	308
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	582
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	610
Καθαρό βάρος σε kg	6,40
Μικτό βάρος σε kg	9,20