


APLW 040

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων, ύψος 100 mm.



- Για χρήση με καπάκι APLW 043

EAN: 4002516116028 / Αριθμός υλικού: 11105000 / Παλιός αριθμός υλικού: 69304000D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο κατακόρυφο διάκενο σε mm	115
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	330
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	315
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	315
Καθαρό βάρος σε kg	0,47
Μικτό βάρος σε kg	1,58