

H 7460 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμ. με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Ιδιαίτ. αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Διασφαλίζει ότι το φαγητό δεν θα παραψηθεί – TasteControl
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home



EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα	Ανοξειδωτο CleanSteel
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
TasteControl	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D

Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Όνομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30-300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D


Ράγες FlexiClip με PerfectClean HFC 71	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7460 B
 Φούρνος
 ομοίομορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings