

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμ. με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Ιδιαίτ. αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Διασφαλίζει ότι το φαγητό δεν θα παραψηθεί – TasteControl
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home

A+

EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D

Τύπος και σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχισόμενος φούρνος	•
PureLine	•
Χρώμα συσκευής	Ανοξείδωτο CleanSteel
Χαρακτηριστικά άνεσης	
TasteControl	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Αξιοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας	•

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D

Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Όνομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Ασφάλεια	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Θερμοκρασίες σε °C	30-300
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Αριθμός φάσεων	1
Ασφάλεια σε A	16
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Βασικά αξεσουάρ	
Ρηχό ταψί με PerfectClean	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean	1
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip με PerfectClean	1

H 7460 B
Φούρνος
ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.




EAN: 4002516132264 / Αριθμός υλικού: 11105650 / Παλιός αριθμός υλικού: 22746044D

Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русскии, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7460 B

Φούρνος


ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7460 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με φωτισμό LED και PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings