

H 7840 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



- Μεγάλη οθόνη αφής με αισθητήρα κίνησης – M Touch + MotionReact
- Εύκολο καθάρισμα – θάλαμος με PerfectClean και σαγρέ επιφάνεια
- Γρήγορα και πιο συνεπή αποτελέσματα – γρήγορα και προσεκτικά
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Αποκτ. ό,τι θέλετε εύκολα – Πλήκτρο Quick MW και Porcorn

EAN: 4002516133070 / Αριθμός υλικού: 11105960 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784046D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ανοξείδωτο CleanSteel
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος combi με μικροκύματα	•
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Quick & Gentle	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Με καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Μικροκύματα	•
Μικροκύματα με αυτόματο ψήσιμο	•
Μικροκύματα + Γκριλ	•
Μικροκύματα + Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
Αισθητήρας προσέγγισης MotionReact	•
MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Λειτουργία ποπκόρν	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•

H 7840 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



EAN: 4002516133070 / Αριθμός υλικού: 11105960 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784046D

Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Συνιστώμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαργέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	43
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	3
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30–250
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	250
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550

H 7840 BM

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



EAN: 4002516133070 / Αριθμός υλικού: 11105960 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784046D

Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	38,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,20
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Ενσύρματο θερμομέτρο ψητού	1
Γυάλινο ταψί	2


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BM


Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων μικρού μεγέθους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμόμετρο ψητού




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings