

H 7860 BP

Φούρνος

αρμονικό design με θερμομέτρο ψητού και BrilliantLight.



- Μεγάλη οθόνη αφής με αισθητήρα κίνησης – M Touch + MotionReact
- Δείτε το φαγητό από οπουδήποτε, κάθε στιγμή – κάμερα στον φούρνο
- Πανεύκολος καθαρισμός – εξοπλισμός καθαρισμού με πυρόλυση και PyroFit
- Πολύ αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Διασφαλίζει ότι το φαγητό δεν θα παραψηθεί – TasteControl



EAN: 4002516132783 / Αριθμός υλικού: 11106060 / Παλιός αριθμός υλικού: 22786035D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	H 7860 BP
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	11106060
Αριθμός EAN	4002516132783
Βαθμίδα προϊόντος	Diamond
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
VitroLine	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα	Γκρι γραφίτη
Χαρακτηριστικά άνεσης	
TasteControl	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Χωρίς καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας Eco	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•

H 7860 BP

Φούρνος

αρμονικό design με θερμομέτρο ψητού και BrilliantLight.




EAN: 4002516132783 / Αριθμός υλικού: 11106060 / Παλιός αριθμός υλικού: 22786035D

Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Καταλύτης	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	1,10
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	0,3
Σωλήνας αναρρόφησης για άντληση νερού	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Κλείδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Τύπος βύσματος	Βύσμα Schuko με γείωση


H 7860 BP

Φούρνος


αρμονικό design με θερμόμετρο ψητού και BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings