

H 7890 BP

Φούρνος πλάτους 90 cm

υψηλού design με θερμόμετρο ψητού και BrilliantLight.



- Μεγάλη οθόνη αφής με αισθητήρα κίνησης – M Touch + MotionReact
- Δείτε το φαγητό από οπουδήποτε, κάθε στιγμή – κάμερα στον φούρνο
- Πανεύκολος καθαρός – εξοπλισμός καθαρός με πυρόλυση και PyroFit
- Ιδιαίτ. αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Γρήγορη θέρμανση και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας – TwinPower



EAN: 4002516133230 / Αριθμός υλικού: 11106120 / Παλιός αριθμός υλικού: 22789045D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα	Ανοξειδωτο CleanSteel
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Χωρίς καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Μοτέρ περιστρεφόμενης σούβλας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
3D πίνακας ελέγχου	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•

H 7890 BP

Φούρνος πλάτους 90 cm

υψηλού design με θερμόμετρο ψητού και BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Αριθμός υλικού: 11106120 / Παλιός αριθμός υλικού: 22789045D

Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Καταλύτης	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Κλείδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	90
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	3
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Τουρμπίνα θερμού αέρα TwinPower	•
Θερμοκρασίες σε °C	30-300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	860

H 7890 BP
Φούρνος πλάτους 90 cm
υψηλού design με θερμόμετρο ψητού και BrilliantLight.




EAN: 4002516133230 / Αριθμός υλικού: 11106120 / Παλιός αριθμός υλικού: 22789045D

Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	860
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	517
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	517
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	895
Ύψος συσκευής σε mm	478
Βάθος συσκευής σε mm	568
Βάρος σε kg	74,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	5,60
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	3
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,80
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean	2
Σχάρα ψησίματος PyroFit	2
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip PyroFit	1
Ασύρματο θερμόμετρο ψητού	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PyroFit (ζεύγος)	1
Ένθετο για ψήσιμο και γκριλ με PerfectClean	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

Φούρνος πλάτους 90 cm


υψηλού design με θερμομέτρο ψητού και BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings