

DG 7240

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και δικτύωση συσκευών.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστημα ελέγχου αφής – DirectSensor S
- Ίδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά – Αυτόματα προγράμματα
- Εύκολη προετοιμασία ενός πλήρους γεύματος – μαγείρεμα μενού
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home

EAN: 4002516128472 / Αριθμός υλικού: 11106390 / Παλιός αριθμός υλικού: 23724040D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ανοξείδωτο CleanSteel
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού	•
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Αναθέρμανση	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 3 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•

DG 7240

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και δικτύωση συσκευών.



EAN: 4002516128472 / Αριθμός υλικού: 11106390 / Παλιός αριθμός υλικού: 23724040D

Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπυκνώματος	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Αφαίρεση δοχείου φρέσκου νερού με μηχανισμό Push2release	•
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,5
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Σύστημα ψύξης ατμού	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
L – Θάλαμος φούρνου	•
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	40
Αριθμός επιπέδων σχαρών	4
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	40
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 455 x 569
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	455
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	26,4
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,60
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Αριθμός διάτρητων ανοξείδωτων σκευών μαγειρέματος	2
Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος	1
Μη διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι DGG 50 40	1
Σχάρα	1
Δίσκος συλλογής DGG 100 40	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

DG 7240

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και δικτύωση συσκευών.



EAN: 4002516128472 / Αριθμός υλικού: 11106390 / Παλιός αριθμός υλικού: 23724040D

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

DG 7240

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και δικτύωση συσκευών.




H7000 handle, installation drawing



Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing

DG 7240

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και δικτύωση συσκευών.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing