

## DGM 7840

Φούρνος ατμού με μικροκύματα

για υγιεινό μαγείρ. & γρήγ. προθέρμ. με δικτύωση συσκ., μαγείρ. μενού + M Touch.



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Συνεπή και γρήγορα αποτελέσματα μικροκ. – γρήγορα και προσεκτικά
- Τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά – Αυτόματα προγράμματα
- Συντομ. χρόνος μαγειρέματος λόγω συνδυασμού ατμού με μικροκύματα

EAN: 4002516128557 / Αριθμός υλικού: 11106640 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784024D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής                                 |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Χρώμα συσκευής                                                | Μαύρο obsidian |
| VitroLine                                                     | •              |
| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής                                 |                |
| Φούρνος ατμού με μικροκύματα                                  | •              |
| Χαρακτηριστικά άνεσης                                         |                |
| Quick & Gentle                                                | •              |
| Εξωτερική παραγωγή ατμού                                      | •              |
| Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων                     | •              |
| Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης       | •              |
| Διατήρηση θερμότητας                                          | •              |
| Τρόποι λειτουργίας                                            |                |
| Μαγείρεμα στον ατμό                                           | •              |
| Μικροκύματα                                                   | •              |
| Γρήγορο μαγείρεμα                                             | •              |
| Μαγείρεμα στον ατμό Eco                                       | •              |
| Απόψυξη                                                       | •              |
| Αναθέρμανση                                                   | •              |
| Αυτόματα προγράμματα                                          | •              |
| Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες                  | •              |
| Ειδικές εφαρμογές                                             | •              |
| Άνεση για τον χρήστη                                          |                |
| Δικτύωση με το Miele@home                                     | •              |
| Οθόνη                                                         | M Touch        |
| MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση            | •              |
| MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση           | •              |
| MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση | •              |
| MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών                    | •              |
| SoftOpen                                                      | •              |
| MultiLingua                                                   | •              |
| MyMiele                                                       | •              |
| Λειτουργία βοήθειας                                           | •              |
| Λειτουργία ποπκόρν                                            | •              |
| Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας                               | •              |
| Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 3 επίπεδα ταυτόχρονα               | •              |
| Αυτόματη παρασκευή μενού                                      | •              |
| Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος                    | •              |
| Πολυφωνικοί βομβητές                                          | •              |
| Ένδειξη ώρας                                                  | •              |
| Ένδειξη ημερομηνίας                                           | •              |
| Χρονόμετρο                                                    | •              |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος               | •              |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος                 | •              |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος                       | •              |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας                              | •              |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας                               | •              |

## DGM 7840

Φούρνος ατμού με μικροκύματα

για υγιεινό μαγείρ. & γρήγ. προθέρμ. με δικτύωση συσκ., μαγείρ. μενού + M Touch.



EAN: 4002516128557 / Αριθμός υλικού: 11106640 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784024D

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας                    | •               |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία                                                 | •               |
| Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα                                         | •               |
| Προγράμματα χρήστη                                                       | •               |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις                                                | •               |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>                                     |                 |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W                                   | 0,3             |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W                              | 0,8             |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min            | 20              |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min                 | 20              |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W                   | 2,0             |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min | 20              |
| <b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>                                             |                 |
| Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια                           | •               |
| Εξωτερική γεννήτρια ατμού                                                | •               |
| Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπτυνώματος         | •               |
| Πρόγραμμα μουλιάσματος                                                   | •               |
| Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης                                         | •               |
| Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες                                   | •               |
| Αφαλάτωση                                                                | •               |
| Πόρτα CleanGlass                                                         | •               |
| <b>Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού</b>                                     |                 |
| DualSteam                                                                | •               |
| Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l                                         | 1,5             |
| Αφαίρεση δοχείου φρέσκου νερού με μηχανισμό Push2release                 | •               |
| <b>Safety</b>                                                            |                 |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη                           | •               |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας                                                 | •               |
| Κλείδωμα συστήματος                                                      | •               |
| Σύστημα ψύξης ατμού                                                      | •               |
| Αισθητήρας ασφάλισης                                                     | •               |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>                                                  |                 |
| L – Θάλαμος φούρνου                                                      | •               |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l                                        | 40              |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών                                                  | 4               |
| Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm                                    | 595 x 455 x 569 |
| Άρθρωση πόρτας                                                           | Κάτω            |
| Φωτισμός φούρνου                                                         | 2 σποτ LED      |
| Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C                          | 40              |
| Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C                           | 100             |
| Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων                               | •               |
| Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W                                         |                 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                             | 560             |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                              | 568             |

## DGM 7840

Φούρνος ατμού με μικροκύματα

για υγιεινό μαγείρ. & γρήγ. προθέρμ. με δικτύωση συσκ., μαγείρ. μενού + M Touch.



ΕΑΝ: 4002516128557 / Αριθμός υλικού: 11106640 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784024D

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                     | 450                 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                      | 452                 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                             | 550                 |
| Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm                          | 595 x 455 x 569     |
| Πλάτος συσκευής σε mm                                          | 595                 |
| Ύψος συσκευής σε mm                                            | 455                 |
| Βάθος συσκευής σε mm                                           | 569                 |
| Βάρος σε kg                                                    | 30,6                |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                  | 3,30                |
| Τάση σε V                                                      | 230                 |
| Συχνότητα σε Hz                                                | 50                  |
| Ασφάλεια σε A                                                  | 16                  |
| Αριθμός φάσεων                                                 | 1                   |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα                                   | •                   |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m                                | 2                   |
| Αντικατάσταση λυχνιών                                          | Εξυπηρέτηση πελατών |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>                                   |                     |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)                          | 1                   |
| Αριθμός διάτρητων ανοξεϊδωτων σκευών μαγειρέματος              | 2                   |
| Μη διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξεϊδωτο ατσάλι DGG 50 40 | 1                   |
| Μη διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξεϊδωτο ατσάλι DGG 50 80 | 1                   |
| Σχάρα                                                          | 1                   |
| Γυάλινο ταψί DMGS 7 100 30                                     | 1                   |
| Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων                                     | 2                   |

### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,   
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


## DGM 7840

Φούρνος ατμού με μικροκύματα


για υγιεινό μαγείρ. & γρήγ. προθέρμ. με δικτύωση συσκ., μαγείρ. μενού + M Touch.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




Side view\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7840

Φούρνος ατμού με μικροκύματα


για υγιεινό μαγείρ. & γρήγ. προθέρμ. με δικτύωση συσκ., μαγείρ. μενού + M Touch.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing