

DGC 7840

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου PerfectClean

EAN: 4002516126911 / Αριθμός υλικού: 11107150 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784032D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Γκρι γραφίτη
Φούρνος ατμού combi	•
VitroLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Αισθητήρας οξυγόνου	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Mix & Match	•
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
Sous-vide	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Κέικ plus	•
Θερμός αέρας Eco	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Απόψυξη	•
Ψήσιμο με υγρασία	•
Αναθέρμανση	•
Θέρμανση πιάτων	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7840

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.



EAN: 4002516126911 / Αριθμός υλικού: 11107150 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784032D

MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 3 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Λειτουργίες χρονομέτρου	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπυκνώματος	•
Προγράμματα συντήρησης	•
Πρόγραμμα μουλιάσματος	•
Πρόγραμμα ξεβγάλματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•

DGC 7840

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.

EAN: 4002516126911 / Αριθμός υλικού: 11107150 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784032D

Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,4
Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose	•
Φίλτρο αποχέτευσης	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Σύστημα ψύξης ατμού	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	48
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 456 x 569
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	225
Θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30–225
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	40
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Θερμοκρασίες φούρνου ατμού σε °C	40–100
Διαστάσεις εσοχής (Π x Υ x Β) σε mm	560-568 x 450-452 x 555
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	555
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 456 x 569
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	39,7
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	Ναι
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBBR 71	1

DGC 7840
Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους
για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.




EAN: 4002516126911 / Αριθμός υλικού: 11107150 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784032D

Τηλεσκοπικές ράγες PerfectClean FlexiClip HFC 71 (ζεύγος)	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Αριθμός διάτρητων ανοξείδωτων σκευών μαγειρέματος	2
Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2
Απορρυπαντικό DGClean	1


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Αγγλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Σλοβένικα, Σερβικά, Σπανάκι, Τούρκικα, Ουκρανικά, Μαγυρικά

DGC 7840


Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους
για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x, DGC7x4x installation drawings



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing