

DGC 7860X

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές
για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ίδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου PerfectClean

EAN: 4002516128113 / Αριθμός υλικού: 11107290 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786073D

| Τύπος και σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|---|
| Φούρνος ατμού combi | • |
| ArtLine | • |
| Χωρίς λαβή | • |
| Χαρακτηριστικά άνεσης | |
| Γρήγορη προθέρμανση | • |
| Προθέρμανση | • |
| Εξωτερική παραγωγή ατμού | • |
| Αισθητήρας οξυγόνου | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα | • |
| Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων | • |
| Mix & Match | • |
| Αυτόματα προγράμματα με προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις για αποτελέσματα μαγειρέματος | • |
| Διατήρηση θερμότητας | • |
| Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Απόψυξη | • |
| Αυτόματα προγράμματα | • |
| Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό | • |
| Αναθέρμανση | • |
| Ψήσιμο με υγρασία | • |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ | • |
| Γκριλ | • |
| Γκριλ μικρής επιφάνειας | • |
| Θερμός αέρας plus | • |
| Εντατικό ψήσιμο | • |
| Κέικ plus | • |
| Πάνω/κάτω αντίσταση | • |
| Άνω αντίσταση | • |
| Κάτω αντίσταση | • |
| Γκριλ με θερμό αέρα | • |
| Θερμός αέρας Eco | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό Eco | • |
| Θέρμανση πιάτων | • |
| Ειδικές εφαρμογές | • |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |
| MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |
| MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |
| MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |

DGC 7860X

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.



EAN: 4002516128113 / Αριθμός υλικού: 11107290 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786073D

| | |
|--|-----|
| Multilingua | • |
| MyMiele | • |
| Λειτουργία βοήθειας | • |
| Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose | • |
| Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα | • |
| Αυτόματη παρασκευή μενού | • |
| Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος | • |
| Πολυφωνικοί βομβητές | • |
| Λειτουργίες χρονομέτρου | • |
| Ένδειξη ώρας | • |
| Ένδειξη ημερομηνίας | • |
| Χρονόμετρο | • |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος | • |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία | • |
| Προγράμματα χρήστη | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W | 0,5 |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W | 1,0 |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W | 2,0 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min | 20 |
| Ευκολία στο καθάρισμα | |
| Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean | • |
| Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ | • |
| Εξωτερική γεννήτρια ατμού | • |
| Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπυκνώματος | • |
| Προγράμματα συντήρησης | • |
| Πρόγραμμα μουλιάσματος | • |
| Πρόγραμμα ξεβγάλματος | • |
| Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου | • |
| Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης | • |
| Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες | • |
| Αφαλάτωση | • |
| Πόρτα CleanGlass | • |
| Τεχνολογία ατμού και παροχή νερού | |
| DualSteam | • |
| Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l | 1,4 |

DGC 7860X

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.

EAN: 4002516128113 / Αριθμός υλικού: 11107290 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786073D

| | |
|---|-----------------|
| Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose | • |
| Φίλτρο αποχέτευσης | • |
| Ασφάλεια | |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη | • |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Κλείδωμα συστήματος | • |
| Σύστημα ψύξης ατμού | • |
| Αισθητήρας ασφάλισης | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Θάλαμος φούρνου XXL | • |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l | 68 |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών | 4 |
| Διαστάσεις μονάδας (Π x Υ x Β) σε mm | 595 x 596 x 567 |
| Αριθμημένα επίπεδα σχαρών | • |
| Άρθρωση πόρτας | Κάτω |
| Φωτισμός φούρνου | BrilliantLight |
| Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C | 30 |
| Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C | 225 |
| Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C | 40 |
| Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C | 100 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 568 |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 590 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 595 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 555 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 596 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 567 |
| Βάρος σε kg | 46,0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,45 |
| Τάση σε V | 230 |
| Συχνότητα σε Hz | 50-60 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα | • |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2 |
| Αντικατάσταση λυχνιών | Kundendienst |
| Βασικά αξεσουάρ | |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean | 1 |
| Σχάρα ψησίματος με PerfectClean | 1 |
| Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip με PerfectClean | 1 |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος) | 1 |
| Αριθμός διάτρητων ανοξειδωτων σκευών μαγειρέματος | 2 |
| Αριθμός μη διάτρητων ανοξειδωτων σκευών μαγειρέματος | 1 |
| Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων | 2 |
| Απορρυπαντικό DGClean | 1 |

DGC 7860X

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές

για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.



EAN: 4002516128113 / Αριθμός υλικού: 11107290 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786073D


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7860X


Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές
για μαγείρ. στον ατμό, μαγείρ., ψήσιμο με ασύρμ. θερμόμ. ψητού + μαγείρ. μενού.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x60, DGC7x60X installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings