

DO 7860

Φούρνος Dialog

- κουζίνες υψηλής σχεδιαστικής αισθητικής.



- Πρωτοποριακό μαγείρεμα κάθε μέρα στο σπίτι σας χάρη στο M Chef
- Βελτιωμένα αποτελέσματα στην υφή και στην ομοιομορφία
- Απαιτητικά πιάτα με το Gourmet Assistant και το Gourmet Pro
- Μαγείρεμα σε πολλά επίπεδα με το μενού M Chef
- Εξοικονόμηση χρόνου έως 70 % σε συνδυασμό με εξαιρετική ποιότητα

EAN: 4002516151883 / Αριθμός υλικού: 11107930 / Παλιός αριθμός υλικού: 20786045D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ανοξειδωτο CleanSteel
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Κουζίνα Dialog	•
PureLine	•
Οπισθοφωτιζόμενο λογότυπο M Chef	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Πρωτοποριακό μαγείρεμα M Chef	•
Ιδιωτικό δείπνο	•
Gourmet Pro	•
Gourmet Assistant	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
M Chef + Θερμός αέρας plus	•
M Chef + Πάνω/κάτω αντίσταση	•
M Chef + Εντατικό ψήσιμο	•
M Chef + Klima Plus	•
M Chef + Αυτόματο ψήσιμο	•
M Chef + Γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
M Chef + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Εξαιρετικά ήπια απόψυξη	•
Μενού M Chef	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•

DO 7860

Φούρνος Dialog

- κουζίνες υψηλής σχεδιαστικής αισθητικής.



EAN: 4002516151883 / Αριθμός υλικού: 11107930 / Παλιός αριθμός υλικού: 20786045D

Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Συνιστώμενες μονάδες Gourmet	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Θερμαινόμενος καταλύτης	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Κλείδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	50
Αριθμός επιπέδων σχαρών	4
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Θερμοκρασίες σε °C	30-300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 596 x 569
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	60,8
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,70
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00

DO 7860

Φούρνος Dialog

- κουζίνες υψηλής σχεδιαστικής αισθητικής.



EAN: 4002516151883 / Αριθμός υλικού: 11107930 / Παλιός αριθμός υλικού: 20786045D

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Ρηχό ταψί με PerfectClean

1

Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean

1

Σχάρα ψησίματος PyroFit

1

Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων

2

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русски, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860

Φούρνος Dialog


- κουζίνες υψηλής σχεδιαστικής αισθητικής.




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



H7000 handle, installation drawing