

A 844/1

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 5 είδη.



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Ιδανικό για αντικείμενα με διάμετρο λαιμού 6 mm έως 55 mm
- Διάμετρος καπακιού στο πάνω μέρος: 5 mm
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516188919 / Αριθμός υλικού: 11115470 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	85
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος σε kg	0,05
Μικτό βάρος σε kg	0,11