

H 7260 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα
- Άφθονος χώρος και ευελιξία – χωρητικ. φούρνου 76 l σε 5 επίπεδα
- Εύκολος χειρισμός – Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip

A⁺

EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ανοξείδωτο CleanSteel
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
PureLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5


H 7260 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/1P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings